

かんたん・やさしい ミミーの補聴器



Point 1

SELECTONE
セレクトーン

※セレクトーンは
三和製作所の音質調整機能を
あらわす登録商標です。

自由な音質・音量調整

一般的な補聴器は、専門店で定期的に
フィッティング(調整)が必要になります。
ミミーの補聴器は音質を体調や環境に合わせて
自分で調整できます。

Point 2

誰でも使えるシンプル操作

よく動かす場所はスライドとダイヤルの2つだけ。
直感的にわかるシンプルな操作で、誰でも
かんたん・ストレスフリーでご利用いただけます。

Point 3

HS(ハウリング抑制)切替スイッチ

補聴器でよく問題となるハウリング音。
スイッチ1つで抑えることができます。

※補聴器は適切なフィッティングでその効果が発揮されますが、
装用者(使用者)のきこえの状態によっては効果が異なる場合があります。

補聴器について お気軽に ご相談ください。

経験豊富なスタッフが
お客様にピッタリの補聴器を
わかりやすく丁寧に
ご案内いたします。



補聴器保証制度

1年間無償保証

保証期間内に生じた本体の自然故障に
ついて無償で修理いたします。

有償保証

保証期間経過後及び期間内の自然故障以外に
ついては、責任を持って修理いたします。

※保証は補聴器本体についてのみ有効です。

- 製品は改良のため、予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
- このカタログは、2025年2月現在のものであります。

sanwa

株式会社 三和製作所

ミミー電子事業部: 〒190-0003 東京都立川市栄町6-16-1
tel.042-538-3316 fax.042-538-3317



<お問い合わせは> 平日10:00-17:00(土日祝日除く)

0120-331-756

きこえをサポートするお近くの代理店

日本製



「もっとききたい」に
応えたい。
ミミーの補聴器

POKKE sel2シリーズ

ME-241

<適応聴力範囲>
軽度～高度難聴

ME-240

<適応聴力範囲>
中等度～重度難聴



笑い声が、きこえた。
わたしも、笑っていた。

笑い声につられて、ひとは笑顔になる。

そこには、気持ちと気持ちのやりとりがあります。

あなたと大切なひとが、

同じ気持ちで笑いあえますように。

ポケット型補聴器 POKKE sel2シリーズ

ポッケ エスイーエルツー

適応 聴力 機種	軽度難聴	中等度難聴	高度難聴	重度難聴
 	ME-145 軽度～高度(初期)			
	ME-241 軽度～高度			
	ME-240 中等度～重度			

音質調整
スライド

H 高い周波数を強く


言葉がこもる場合にスッキリ聞こえます。
室内など静かな場所では聞き取りやすくなります。

N 低音と高音をバランスよく

L 低い周波数を強く

音がキンキン響く場合に音質が柔らかくなります。
雑音の多い場所では落ち着いた音質になります。

電源
音量調整
ダイヤル



○で電源OFF。1～8まで
音量が調整できます。




【付属品】

- 単4形アルカリ乾電池 ●ネックストラップ
- 耳せん 中・小(中はイヤホンに付いています)
- イヤホンコード(約75cm) ●マイナスドライバー
- イヤホン 黒(イヤホンコードに付いています)
- ME-241:W100 ME-240:PH120, PY100
(↑オプション)
- ジョイント フィルタ付き(イヤホンに付いています)
- 取扱説明書(保証書付) ●医療機器添付文書

MT切換スイッチ

「T」に切り換えると、
ヒヤリンググループ装置が設置されている
会場や、Tコイルを利用する機器を使って
音声を聞くことができます。



HS(ハウリング抑制)切換スイッチ

ハウリング(ピーピー音)が気になる場合に
スイッチを「H」にして使用します。

項目		ME-240		
		ME-241 W100	PH120	PY100 (オプション)
90dB入力最大出力 音圧レベル	ピーク値	131dB	136dB	135dB
	HFA	124dB	130dB	132dB
最大音響利得	ピーク値	66dB	75dB	75dB
	HFA	63dB	68dB	71dB
誘導コイル入力の 最大感度レベル	HFA	94dB	99dB	101dB
使用電池/電池寿命		単4形アルカリ乾電池(LR03)/約300時間		
本体の大きさ		W50×H80×D20(mm)		
重さ		約60g(電池・イヤホン・コード・耳せん含む)		

ポケット型補聴器 ポッケ sel2

①●ME-241(軽度～高度難聴用)	908-183	¥47,000 (非課税)
②●ME-240(中等度～重度難聴用)	908-184	¥61,000 (非課税)

【医療機器認証番号】304AGBZX00003000

Set



ポケした付き

ME-241.240に
履かせることで、
衣擦れ音を
軽減できます。

※色はお選びいただけません

高度難聴の方に
おすすめ

ME-241

重度難聴の方に
おすすめ

ME-240

※本データは、JIS C 5512:2015に準拠した測定・表示です。